


# Aksialni sklop EAMM-A-D60B-100A-S1

Številka dela: 1679518

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	17 Nm
Masa izdelka	1.170 g
Koda vmesnika aktuatorja	D60B
Koda vmesnika, motor in	100A
Opomba o materialu	Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS Ustreza RoHS