


Kroglična pipa VZBA-3/8"-GGG-63-32T-F0304-V4V4T

Številka dela: 1692221

FESTO

3/2-potni, razporeditev lukenj v prirobnici F0304, navoj EN 10226-1.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|--|
| Konstruktivna zgradba | 3-potna kroglična pipa T izvrtina |
| Način vklopa | mehanski |
| Princip tesnenja | mehak |
| Položaj vgradnje | poljubn |
| Način pritrditve | Vgradnja voda |
| Priključek procesnega ventila | Rp3/8 |
| Prikazovalnik položaja vklopa | Smer zareze = smer pretoka |
| Razpored lukenj na prirobnici | F03 F04 |
| Notranji premer | 12,7 mm |
| Imenski premer DN | 10 |
| Ventil | 3/2 |
| Pomožni ročni vklop | brez |
| Smer pretoka | povraten |
| Obratovalni tlak procesnega ventila | 63 |
| Vklopni moment | 13 Nm |
| Zasnovan na osnovi standarda | EN 10226-1 ISO 5211 |
| Medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [:-:-] Inertni plini Voda (ne vodna para) nevtralne tekočine drugi mediji na zahtevo |
| Temperatura medija | -10 ... 200 °C |
| Pretok Kv, T izvrtina, kotna | 4,5 m ³ /h |
| Pretok Kv, tip T, raven | 8 m ³ /h |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Material, ohišje | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala ohišja | 1.4408 |
| Material, tesnilo | PTFE PTFE, ojačan |
| Material, krogla | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala krogle | 1.4408 |
| Material, gred | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Številka materiala gredi | 1.4401 |
| Masa izdelka | 700 g |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 3 - močna korozijska obremenitev |