

Vodilo za težka bremena

HD-18- -

Številka dela: 170025


FESTO

Z možnostjo konfiguriranja.

Za konfiguriranje najprej dodajte izdelek v košarico.

Pri tem izdelku lahko glede na konfiguracijo tehnični podatki s podatkovnega lista in ustreznega pribora odstopajo.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2009.



Primer predstavitve

Podatkovni list

~ConfIndependentDatasheet

Značilnost	Vrednost
Velikost	18
Gib	10 ... 1.810 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Vodilo	Kroglična vodila
Konstruktivna zgradba	Vodilna os brez pogona
Maks. hitrost	3 m/s
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Maks. sila Fy	1.820 N
Maks. sila Fz	1.820 N
Maks. moment Mx	70 Nm
Maks. moment My	115 Nm
Maks. moment Mz	112 Nm
Premikajoče se mase	450 g
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	450 g
Dodatek mase na 10 mm giba	72 g
Osnovna masa za 0 mm giba	2.950 g
Informacije o materialu elementa vodenja	Jeklo
Informacije o materialu ohišja	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran