

# Priključni kabel KSPC-AIF-1-WD-8

Številka dela: 170237

FESTO

za osni vmesnik Controller.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 60$ V
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 70 °C
Masa izdelka	410 g
Električni priključek 1	Vtičnica, kotna, M9, 5-polna, zaščiten
Električni priključek 2	Spončna letev, 5-polna
Struktura kabla	$2 \times 0,25 \text{ mm}^2 + 2 \times 0,34 \text{ mm}^2 + 0,49 \text{ mm}^2$
Premer kabla	5,5 mm
Dolžina kabla	8 m
Barva ohišja	Črna
Barva oplaščenja kabla	svetlo siva
Informacije o materialu vezne matice	Medenina, nikljana
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA PBT TPE-U(PUR)
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron, pozlačen Bakrova zlitina, pocinkana