


# Aksialni sklop EAMM-A-P3-28D-28A

Številka dela: 1703478

FESTO

primeren za električne pogone.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	0,2 Nm
Masa izdelka	30 g
Koda vmesnika aktuatorja	P3-28D
Koda vmesnika, motor in	28A
Koda vmesnika ohišja sklopke	28D
Opomba o materialu	Ustreza RoHS