


Osni vmesnik SPC-AIF-SUP-24DC

Številka dela: 171182

FESTO

za osni vmesnik.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. poraba toka	3 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dopustna nihanja napajanja	-5 % / +25 %
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Trajna odpornost proti šokom po DIN/IEC 68 Del 2-82	preskušen glede na stopnjo 2
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Odpornost proti nihanju po DIN/IEC 68 del 2-6	preskušen glede na stopnjo 2
Temperatura okolice	0 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Električni priključek, obremenitvena napetost	Vtič okrogla oblika M12x1 5-polni
Električni priključek AIF IN	Vtič okrogla oblika M9 5-polni
Električni priključek AIF OUT	Priključnica okrogla oblika M9 5-polni
Dolžina kabla	0,2 m