



# Okrogli valj DSAB-40- -P

Številka dela: 172282

FESTO

z ležajnim pokrovom za neposredno montažo, zapirni pokrov s priključkom za zrak aksialno na os valja.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 1 ... 500 mm   |
| Premer bata                               | 40 mm  |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja                           | dvosmerni  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 2  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 633 N  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 754 N  |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba         | 469 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 24 g   |
| Osnovna masa za 0 mm giba                 | 586 g  |
| Dodatek mase na 10 mm giba                | 15,9 g   |
| Pnevmatični priključek                    | G1/4   |
| Informacije o materialu pokrova           | Aluminijeva litina za kovanje                                      |
| Informacije o materialu tesnil            | NBR<br>TPE-U(PU)   |
| Informacije o materialu ohišja            | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo   |