


Mejno stikalo SMT-10-PS-SL-LED-24

Številka dela: 173220

FESTO

električen, brez kontakta, PNP, za pogone z utorom za senzorje 10, z vtičem M8.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Oblika	za okrogel utor
Ustreza standardu	EN 60947-5-2
Dovoljenje	C-Tick
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Princip merjenja	magnetorezistiven
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Izhod stikala	PNP
Stikalni element	Vklopni kontakt
Možnost reprodukcije preklopne vrednosti	+/- 0,1 mm
Čas vklopa	≤ 0,2 ms
Čas izklopa	≤ 0,2 ms
Maks. izhodni tok	200 mA
Maks. preklopna moč DC	6 W
Padec napetosti	1,7 V
Zaostali tok	≤ 0,01 mA
Kratkostična odpornost	Pulzirajoč
Odpornost na preobremenitve	na voljo
Območje obratovalne napetosti DC	10 ... 30 V
Zaščita pred zamenjavo polov	za vse električne priključke
Električni priključek	Kabel z vtičem M8x1 3-polni
Smer izhoda priključka	vzdolž
Dolžina kabla	0,3 m
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PUR
Način pritrditve	vpet v okrogli utor vstavljen vzdolžno v utor
Prítezni moment	0,05 ... 0,1 Nm
Masa izdelka	6 g
Informacije o materialu ohišja	nikljan Med (medenina) PA visokolegirano jeklo, nerjavno
Príkaz stanja preklopa	Rumena LED
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 60 °C
Vrsta zaščite	IP65 IP67
Izolacijska napetost	50 V
Stopnja umazanije	3