



Mejno stikalo SMT-10-NS-KQ-LED-24

Številka dela: 173223

FESTO

električen, brez kontakta, NPN, za pogone z utorom za senzorje 10, s kablom.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|---|
| Oblika | za okrogel utor |
| Ustreza standardu | EN 60947-5-2 |
| Dovoljenje | C-Tick |
| CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti) | po EMC smernici EU |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Princip merjenja | magnetorezistiven |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Izhod stikala | NPN |
| Stikalni element | Vklopni kontakt |
| Možnost reprodukcije preklopne vrednosti | +/- 0,1 mm |
| Čas vklopa | ≤ 0,2 ms |
| Čas izklopa | ≤ 0,2 ms |
| Maks. izhodni tok | 200 mA |
| Maks. preklopna moč DC | 6 W |
| Padec napetosti | 1,7 V |
| Zaostali tok | ≤ 0,01 mA |
| Kratkostična odpornost | Pulzirajoč |
| Odpornost na preobremenitve | na voljo |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Zaščita pred zamenjavo polov | za vse električne priključke |
| Električni priključek | Kabel 3-žilni |
| Smer izhoda priključka | prečno |
| Dolžina kabla | 2,5 m |
| Informacije o materialu oplaščenja kabla | PUR |
| Način pritrditve | vpet v okrogli utor vstavljen vzdolžno v utor |
| Pritezni moment | 0,05 ... 0,1 Nm |
| Masa izdelka | 20 g |
| Informacije o materialu ohišja | nikljan Med (medenina) PA visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Prikaz stanja preklopa | Rumena LED |
| Temperatura okolice, premični kabli | -5 ... 60 °C |
| Vrsta zaščite | IP65 IP67 |
| Izolacijska napetost | 50 V |
| Stopnja umazanije | 3 |