

Regulator tlaka

LR-3/8-D-O-MINI-NPT


Številka dela: 173653

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

z navojno priključno ploščo, brez manometra.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Pnevmatični priključek 1	3/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS