

Kombinacija finih filtrov LFMBA-1/8-D-MINI-A-NPT



Številka dela: 173741

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Fin filter 1 µm za predfiltriranje in najfinejši filter 0,01 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Mini
Serija	D
Položaj vgradnje	pravokoten
Stopnja filtriranja	0,01 µm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Zaščita lončka	Kovinski zaščitni koš
Obratovalni tlak	1,5 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Stopnja čistosti zraka na izhodu	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Temperatura medija	1,5 ... 60 °C
Preostala vsebnost olja	0,01 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Način pritrditve	Vgradnja voda s priborom
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, filter	Vlakna iz borovega silikata
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC