


Kombinacija finega filtra LFMBA-3/4-D-MIDI-NPT

Številka dela: 173750

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	medi
Serija	D
Položaj vgradnje	navpično
Finost filtra	0.01 μm
Učinkovitost filtra	99,9999 %
Izpust kondenzata	ročni, tipkalen
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po standardu ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Inertni plini
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [1:7:2] Inertni plini
Temperatura medija	1,5 °C...60 °C
Vsebnost preostalega olja	0,01 mg/m ³
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Način pritrditve	vgradnja v napeljavo z opremo
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material filtra	borsilikatna vlakna
Material ohišja	cinkova tlačna litina
Material posode	PC