

Naoljevalnik LOE-1/8-D-MINI-NPT

Številka dela: 173820

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Največja količina olja za polnjenje	45 cm ³
Zaščita posode	kovinska zaščitna košara
Delovni tlak	16 bar
Najmanjši pretok za delovanje naoljevalnika	3 l/min
Normalen nazivni pretok	1300 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inertni plini
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Razred čistosti zraka na izhodu	stisnjen zrak v skladu s standardom ISO 8573-1:2010 [7:4:-] Inertni plini
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	270 g
Način pritrditve	z opremo
Pnevmatični priključek 1	1/8 NPT
Pnevmatični priključek 2	1/8 NPT
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material posode	PC