


Enota za pripravo zraka FRC-3/4-D-7-MAXI-NPT

Številka dela: 173882

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	maksi
Položaj vgradnje	navpično
Izpust kondenzata	ročno obračanje
Finost filtra	40 μm
Delovni tlak	1 bar...16 bar
Normalen nazivni pretok	8500 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [-:-:-]
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 °C...60 °C
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	2390 g
Način pritrditve	izbirno: vgradnja v napeljavo z zadrževalnim kotnikom
Pnevmatični priključek 1	3/4 NPT
Pnevmatični priključek 2	3/4 NPT
Material ohišja	cínkova tlačna litina
Material posode	PC