

Enota za pripravo zraka FRC-1-D-7-MAXI-A-NPT

Številka dela: 173891


Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

Kombinacija filter, regulator tlaka in naoljevalnik, maksimalni izhodni tlak 7 barov, filter 40 µm, s kovinskim zaščitnim košem.

Z avtomatskim izpustom kondenzata.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	Maxi
Položaj vgradnje	pravokoten
Izpust kondenzata	popolnoma avtomatično
Stopnja filtriranja	40 µm
Obratovalni tlak	2 ... 12 bar
Normalni imenski pretok	8.700 l/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	2.520 g
Način pritrditve	Vgradnja voda z montažnim kotnikom po izbiri:
Pnevmatični priključek 1	1 NPT
Pnevmatični priključek 2	1 NPT
Material, ohišje	cinkova tlačna litina
Material, lonček	PC