


Prirobnična pritrditev FNC-32

Številka dela: 174376

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|----------------------------------|---|
| Velikost | 32 |
| V skladu s standardom | ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -40 °C...150 °C |
| Teža izdelka | 221 g |
| Napotek glede materialov | V skladu z RoHS |
| Material elementa za pritrditev | jeklo pocinkan |
| Material vijakov | jeklo pocinkano |