


Nihajna prirobnica SNCL-63

Številka dela: 174407

★ Osnovni program

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 90 °C
Masa izdelka	225 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Tlačno liti aluminij
Material, ležaj	Umetna masa
Material, vijaki	Jeklo cinkan