

Sklop blažilnikov YHD-8

Številka dela: 174542

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	7
Gib	5 mm
Dušenje	trda karakteristika samonastavljiv
Položaj vgradnje	poljuben
Zaznavanje položaja	Brez
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	0,2 s
Čas vračanja dolg	1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 80 °C
Dolžina dušenja	5 mm
Maks. udarna sila	300 N
Maks. poraba energije na gib	2 J
Maks. poraba energije na uro	12.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila vračanja	0,7 N
Masa izdelka	18 g
Način pritrditve	s protimatico
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	Med (medenina) nikljan
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo