

Dušilni ventil GRLO-M5-LF-C

Številka dela: 175048

FESTO

brez protipovratne funkcije, z zasučnim priključkom



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ventil | Funkcija dušenja |
| Pnevmatični priključek 1 | M5 |
| Pnevmatični priključek 2 | M5 |
| Element za nastavljanje | Vijak z zarezo |
| Način pritrditve | za uvitje |
| Normalni imenski pretok v smeri dušenja | 40 l/min |
| Obratovalni tlak | 0 ... 10 bar |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Delovni medij | filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Normalni pretok v smeri dušenja 6 -> 0 bar | 80 l/min |
| Temperatura medija | -10 ... 60 °C |
| Maks. pritezni moment | 1,5 Nm |
| Masa izdelka | 7 g |
| Informacije o materialu navojnega zatiča | Med (medenina) |
| Informacije o materialu tesnil | NBR |
| Podatki o materialu regulirnega vijaka | Med (medenina) |
| Podatki o materialu nihajnega priključka | cinkova tlačna litina |