


Vtič FBS-M12-5GS-PG9

Številka dela: 175380

FESTO

za vmesnik Siemens na ventilskih otokoh.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z navojnimi pušami
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	23,5 g
Električni priključek	5-polni Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 M12x1 Ravna vtičnica / vijačna sponka
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 60 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 60 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	1,5 kV
Vijačni priključek kabla	Pg9
Dovoljen premer kabla	6 ... 8 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	cinkova tlačna litina nikljan
Material, vtični kontakti	Med (medenina) nikljan in pozlačen