


Priključni kabel KMP1-02-VI-12-5

Številka dela: 175587
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok VIMP-02, konfekcioniran za osem do dvanajst
ventilskih mest, dolžina 5 m.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	1.967 g
Električni priključek	25-polni Priključnica
Struktura kabla	25 x 0,75 mm ²
Premer kabla	13 mm
Dolžina kabla	5 m
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren