


Priključni kabel KMP1-02-VI-16-10

Številka dela: 175590
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za ventilski otok VIMP-02, konfencioniran za 12 do 16 ventilskih mest,
dolžina 10 m.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte
portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 300 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev	4 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	5 ... 70 °C
Temperatura okolice	-30 ... 70 °C
Masa izdelka	5.800 g
Električni priključek	40-polni Priključnica
Struktura kabla	39 x 0,75 mm ²
Premer kabla	17 mm
Dolžina kabla	10 m
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Lahka tlačna zlitina
Informacije o materialu oplaščenja kabla	PE
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebren