


Priključni kabel KMP2-03-E-10-26

Številka dela: 175665

FESTO

za ventilski otok VIMP/VIFB, maks. 24 vhodov, dolžina 10 m
Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 300 V
Tokovna obremenitev	7,5 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice, premični kabli	-5 ... 80 °C
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka	3.600 g
Električni priključek	Priključnica 26-polni
Struktura kabla	26 x 0,75 mm ²
Premer kabla	15 mm
Dolžina kabla	10 m
Način pritrditve	z objemno matico
Koda barve, izolacija žice	Črne žice z zaporednim oštevilčenjem od 1 do 26
Informacije o materialu tesnil	CR odporen proti svetlobi in olju
Informacije o materialu ohišja	Bakrena zlitina nikljan
Informacije o materialu oplášenja kabla	PVC
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina pozlačen