

Sklopka EAMC-40-66-XX-20

Številka dela: 176037

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 2	20 mm
Velikost	40
Nazivna dolžina	66 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6500 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	42.3 000065
Teža izdelka	139 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS