

Okrogli valj DSAQ-6- -P

Številka dela: 176172

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak prečno na os valja.
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 50 mm
Premer bata	6 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	12,7 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	16,9 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	4,8 g
Dodatek mase na 10 mm giba	1,4 g
Osnovna masa za 0 mm giba	14 g
Dodatek mase na 10 mm giba	0,5 g
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	NBR TPE-U(PU)
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno