


# Okrogli valj DSAG-16- -P-A-S2-S6

Številka dela: 176299

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s skožno batnico in s toplotno obstojnimi tesnili do 120°C.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 250 mm
Premer bata	16 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 150 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	103,7 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	120,6 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	35 g
Dodatek mase na 10 mm giba	4,9 g
Osnovna masa za 0 mm giba	56 g
Dodatek mase na 10 mm giba	2,2 g
Pnevmatični priključek	M5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno