


Okrogli valj DSAG-20- -P-A-S2-S6

Številka dela: 176351

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s skožno batnico in s toplotno obstojnimi tesnili do 120°C.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|--|
| Gib | 1 ... 320 mm |
| Premer bata | 20 mm |
| Navoj batnice | M8 |
| Dušenje | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh |
| Konec batnice | Zunanji navoj |
| Obratovalni tlak | 1 ... 10 bar |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 |
| Temperatura okolice | -20 ... 120 °C |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib | 158,3 N |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib | 188,5 N |
| Premikajoče se mase pri 0 mm giba | 79 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 7,2 g |
| Osnovna masa za 0 mm giba | 138 g |
| Dodatek mase na 10 mm giba | 3,9 g |
| Pnevmatični priključek | M20x1,5 |
| Informacije o materialu pokrova | Aluminijeva litina za kovanje |
| Informacije o materialu tesnil | FPM |
| Informacije o materialu ohišja | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Informacije o materialu batnice | visokolegirano jeklo, nerjavno |