

# Okrogli valj DSAQ-32- -P-S6

Številka dela: 176436

FESTO

Zapirni pokrov s priključkom za zrak prečno na os valja, s toplotno obstojnimi tesnili do 120 °C.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 500 mm
Premer bata	32 mm
Dušenje	P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 120 °C
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	415 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	483 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	222 g
Dodatek mase na 10 mm giba	15,4 g
Osnovna masa za 0 mm giba	312 g
Dodatek mase na 10 mm giba	8,9 g
Pnevmatični priključek	M26x1,5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo, nerjavno