

# Okrogli valj DSAG-50- -PPV-A-S6

Številka dela: 176554

FESTO

Zapirni pokrov z navojnim zatičem, s toplotno obstojnimi tesnili do 120 °C.  
Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Primer predstavitve

## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	1 ... 500 mm
Premer bata	50 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-20 ... 120 °C
Dolžina dušenja	27 mm
Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib	989 N
Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib	1.178 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	892 g
Dodatek mase na 10 mm giba	40,1 g
Osnovna masa za 0 mm giba	977 g
Dodatek mase na 10 mm giba	24,8 g
Pnevmatični priključek	M45x1,5
Informacije o materialu pokrova	Aluminijeva litina za kovanje
Informacije o materialu tesnil	FPM
Informacije o materialu ohišja	visokolegirano jeklo, nerjavno
Informacije o materialu batnice	visokolegirano jeklo