

# Nihajna prirobnica SUA-100-R3

Številka dela: 176891

FESTO

za valje ADVU, AEVU, z ustreznim ležajnim okrovom LBN ali LN, LSN.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Položaj vgradnje	poljuben
Variante	Visoka protikorozijska zaščita
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Masa izdelka	1.236 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	Aluminijeva litina za kovanje z zaščitno prevleko
Material, zatič	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tulka	Vzmetno jeklo
Material, ležaj	Umetna masa
Material, podložka	Jeklo, cinkano
Material, vijaki	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, varovalka	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, gred	visokolegirano jeklo, nerjavno