

Pritrditev s kotnikom CRHC-125

Številka dela: 176943

FESTO

odporen proti koroziji.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 125 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| RSBP klasifikacija po CD-0033 | F5a |
| Temperatura okolice | -40 ... 150 °C |
| Masa izdelka | 1.920 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | visokolegirano jeklo, nerjavno |
| Material, vijaki | visokolegirano jeklo, nerjavno |