


Multipol-razdelilnik MPV-E/A08-M8

Številka dela: 177669

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|--|
| Način pritrditve | s skožno izvrtino s H letvijo po izbiri: |
| Masa izdelka | 100 g |
| Električna priključna tehnika, V/I | M8 3-polni |
| Območje obratovalne napetosti DC | 10 ... 30 V |
| Tokovna obremenitev na vtično mesto | 1 A |
| Tokovna obremenitev | 4 A |
| Vrsta zaščite | IP65 v montiranem stanju po IEC 60529 |
| Temperatura okolice | -20 ... 80 °C |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Material, ohišje | PA6 ojačan |
| Material, vtičnica | Med (medenina) |