


Vtičnica s kablom KMEB-2-24-M12-0,5-LED

Številka dela: 177677

FESTO

predkonfekcioniran, za ventile VUVB, MEBH, MOEBH in magnetne N2.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prirazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljuben
Električni priključek	5-polni Priključnica, kotna Priključna shema, oblika C, po EN 175301-803 po DIN EN 175301-803
Imenska delovna napetost DC	24 V
Priključek zaščitnega vodnika	na voljo
Dolžina kabla	0,5 m
Premer kabla	4,6 mm
Struktura kabla	3x0,5
Vrsta zaščite	IP65 po IEC 60529
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PU)
Barva oplaščenja kabla	črna
Material, ohišje	PA POM
Barva ohišja	transparenten
Material, vtični kontakti	Bron