


Povezovalni kabel KMYZ-2-24-M8-2,5-LED

Številka dela: 177678

FESTO

za vakuumsko sesalno šobo VAD-MYB, VADM, VADMI in Multipol razdelilnik MPV.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	54 g
Električni priključek	2-polni / 3-polni Kotna vtičnica / raven vtič štiriropa oblika / M8x1
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	1 A
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	2,5 m
Lastnost vodnika	Standarden
Premer kabla	3,4 mm
Struktura kabla	2x0,25
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Material, ohišje	PA
Material, tesnilo	TPE-O
Material, vtični kontakti	Bron
Material, navojna tulka	Medenina, nikljana