


Razdelilnik CQD-12/15/18/22

Številka dela: 177717

FESTO

s štirimi zapirnimi čepi.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	18,6 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Enota pakiranja	1
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 7 bar
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Imenski pritezni moment	2,5 Nm
Toleranca imenskega priteznega momenta	± 10 %
Število izhodov	4
Število napajalnih vodov	1
Pnevmatični priključek 1	Notranji navoj G1/2
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G1/2
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	POM