


Cev
PQ-AL-12X1X3000
Številka dela: 177732

FESTO

za stisnjen zrak, vakuum in tekočine. Dobavljena dolžina 3 m.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	12 mm
Notranji premer	10 mm
Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature	-0,95 ... 15 bar
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-25 ... 75 °C
Temperatura okolice	-30 ... 75 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,093 kg/m
Barva	srebrna
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, cev	Aluminijeva litina za kovanje