

Sklopka EAMD-42-40-20-16X25-U

Številka dela: 1781043

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer nosilca 1	20 mm
Premer nosilca 2	16 mm
Velikost	42
Nazivna dolžina	40 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Največja vrtilna hitrost	6000 1/min
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0-95 %
Temperatura okolice	-25 °C...60 °C
Masni vztrajnostni moment	39 000065
Prenosljivi navor	21 Nm
Teža izdelka	189 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS