


# Mejno stikalo SMPO-8E

Številka dela: 178563

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnova	za T-utor
Protieksplzijska zaščita	cona 1 (ATEX) cona 2 (ATEX) cona 21 (ATEX) cona 22 (ATEX)
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Merilno načelo	magnetno
Delovni tlak	2 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [6:4:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Temperatura okolice	-15 °C...60 °C
Ponovljivost preklopne vrednosti	+/- 0,2 mm
Čas vklopa	22 ms
Čas izklopa	52 ms
Način pritrditve	s prehodno izvrtino z opremo lahko se vstavi v utor od zgoraj
Ventilska funkcija	3/2
Pnevmatični priključek	M5
Teža izdelka	11 g
Material ohišja	Aluminij PA eloksiran visoko legirano nerjavno jeklo
Prikaz preklopnega stanja	optično
Stopnja zaščite	IP65
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L