


Držalo blažilnika DADP-ES-G6-12

Številka dela: 1812471

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	12
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Maks. udarna sila	500 N
Maks. pritezni moment	5,9 Nm
Masa izdelka	80 g
Način pritrditve	s skošnjo izvrtino in centrirno pušo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, kotnik prislona	Aluminijeva litina za kovanje eloksiran