


Sklop nihajnih tečajev

DAMT-V8-125-A

Številka dela: 1812524

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	125
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
RSBP klasifikacija po CD-0033	F1
Temperatura okolice	-40 ... 150 °C
Masa izdelka	2.911,6 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, vijaki	Jeklo cinkan
Material, nihajni obroč	Jeklo, cinkano
Material, vpenjalni kos	Jeklo, cinkano
Material, drog	visokolegirano jeklo, nerjavno