


# Multipol-vtičnica IMP1-SD-40

Številka dela: 18318

FESTO

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Dovoljen premer kabla	18 ... 27 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Območje obratovalne napetosti AC	$\leq 300$ V
Območje obratovalne napetosti DC	$\leq 250$ V
Tokovna obremenitev	10 A
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-40 ... 125 °C
Masa izdelka	395 g
Presek priključka	1,5 mm <sup>2</sup>
Električni priključek	Priključnica 40-polni
Vijačni priključek kabla	Pg29
Način pritrditve	z vpenjalnim stremenom
Informacije o materialu ohišja	Umetna masa Lahka tlačna zlitina
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bakrena zlitina posrebrn