


Mehast prisesek VASB-15-1/8-PUR-CT

Številka dela: 183518

FESTO

s tesnilom OL.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|-------------------------------------|--|
| Imenska velikost | 3 mm |
| Premer priseska | 15 mm |
| Efektiven premer priseska | 12 mm |
| Konstruksijska zgradba | Priključek za vakuum zgoraj okrogel, meh 1,5-kraten |
| Delovni medij | atmosferski zrak |
| Temperatura okolice | -20 ... 60 °C |
| Sila za odmaknitev pri 70 % vakuuma | 7,9 N |
| Pritrdilni navoj | G1/8 |
| Pritrditev priseska | G 1/8 |
| Vakuumski priključek | G1/8 |
| Trdota v Shore | 62 |
| Opomba o materialu | Brez bakra in PTFE |
| Informacije o materialu priseska | TPE-U(PU) |