



Vakuumski sesalni ventil ISV-M5-CT

Številka dela: 183520

FESTO

za vzdrževanje vakuumu, če eden ali več priseskov ne nalega na obdelovanec.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2010.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M5
Primernost za izmetalni impulz	8 bar
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak	0 ... 0,95 bar
Potreben sesalni volumski pretok pri -0,5 bar	1 l/min
Delovni medij	atmosferski zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	4 g
Način pritrditve	za uvitje
Pnevmatični priključek 1	M5
Pnevmatični priključek 2	M5
Informacije o materialu filtra	Sintrano jeklo