

Sklopka KSE-19-24-D06-D11

Številka dela: 184264

FESTO

za DGE.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Premer držala 1	6 mm
Premer držala 2	11 mm
Velikost	19
Položaj vgradnje	poljuben
Maks. število vrtljajev	8.000 1/min
Masni vztrajnostni moment	0,47 kgmm ²
Prenosni vrtilni moment	1,5 Nm
Masa izdelka	12 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS