

Ločevalna plošča CPV18-DZPR


Številka dela: 184543

Classic - ne uporabljajte za nove konstrukcije

za ločitev dveh tlačnih con pri ventilskem otoku CPV. Uporablja se samo enkrat na blok in samo med ventiloma.

Moderne alternative najdete z vnosom prvih štirih mest kode tipa v polje za iskanje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak	-0,9 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 50 °C
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Masa izdelka	25 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS