

# Magnetni ventil MN1H-5/2-D-1-C-CT



Številka dela: 184637

FESTO

s pomožnim ročnim vklopom, brez magnetnega tuljave in vtičnice.

Magnetno tuljavo in vtičnico je potrebno naročiti posebej.

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2010.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	42 mm
Normalni imenski pretok	1.200 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivna zgradba	Drsnik bata
Način vračanja	pnevmatična vzmet
Vrsta zaščite	IP65
Dovoljenje	Germanischer Lloyd
Imenska velikost	8 mm
Dimenzija rastra	43 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	ISO 5599-1
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv
ISO-koda	151
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Napajanje s krmilnim zrakom	notranji
Smer pretoka	ni reverzibilen
Čas preklopa izključen	32 ms
Čas preklopa vključen	23 ms
Karakteristika tuljave	24V DC: 2,5W
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm, naoljen ali nenaoljen
Temperatura medija	-5 ... 50 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	550 g
Električni priključek	Oblika A Vtič po DIN 43650 štirobo oblika
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Priključek krmilnega izpuha 82	M5
Priključek krmilnega izpuha 84	M5
Priključek krmilnega zraka 12	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Priključek krmilnega zraka 14	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 1	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 3	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 4	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Pnevmatični priključek 5	Priključna plošča velikost 1 po ISO 5599-1
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij