


Vpenjalni modul EV-63-5

Številka dela: 184859

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Hod	5 mm
Vpenjalna površina	Ø 63
Položaj vgradnje	poljubno
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	6 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, so izključene iz uporabe. Izjema so vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-10 °C...40 °C
Teža izdelka	100 g
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Pnevmatični priključek	M3
Material ohišja	aluminijeva tlačna litina
Material membrane	TPE-U (PU)