


Vtičnica FBSD-GD-9

Številka dela: 18495

FESTO

za priključek vodila Feldbus na ventilske in ventil/senzor otoke.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61984
Način pritrditve	z objemno matico
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	29 g
Električni priključek	4-polni Ravna vtičnica / vijaka sponka Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5 M12x1
Območje obratovalne napetosti DC	≤ 250 V
Območje obratovalne napetosti AC	≤ 250 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Odpornost na nihanje napetosti	2,5 kV
Vijačni priključek kabla	Pg9
Dovoljen premer kabla	8 ... 9,5 mm
Presek priključka	0,75 mm ²
Vrsta zaščite	IP67
Temperatura okolice	-40 ... 85 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po nizkonapetostni smernici EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu s predpisi Združenega kraljestva za električno opremo
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, ohišje	Ojačan PA
Barva ohišja	črna
Material, objemna matica	cinkova tlačna litina nikljan
Material, vtični kontakti	Bron Beli bron, prevlečen