

Viličasta glava CRSG-M27X2

Številka dela: 185361

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	M27x2
Položaj vgradnje	poljubno
Na podlagi standarda	ISO 8140
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Primernost za proizvodnjo litij-ionskih baterij	Kovine, ki vsebujejo več kot 5-% masni delež bakra, cinka ali niklja, so izključene iz uporabe. Izjema so jekla, ki vsebujejo nikelj, kemično nikljane površine, vezja, vodniki, električni priključki in tuljave.
Temperatura okolice	-40 °C...150 °C
Teža izdelka	2022.1 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material sornika	visoko legirano jeklo
Material vilic	visoko legirano jeklo
Material matice	visoko legirano jeklo
Material varovalke	visoko legirano jeklo