

# Okrogli valj CRDSNU-5/8"- -P-A


Številka dela: 185381

FESTO

odporen na korozijo,  
po DIN ISO 6432, za brezdotično zaznavanje, v kombi izvedbi z  
elastičnimi dušilnimi obroči v končnih legah.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2012.



Exemplary representation

## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost   |
|---|--|
| Gib                                       | 0,4 ... 8 "  |
| Premer bata                               | 5/8"   |
| Zasnovan na osnovi standarda              | ISO 6432   |
| Dušenje                                   | P: elastični dušilni obroči/-plošče na obeh straneh                |
| Konec batnice                             | Zunanji navoj  |
| Obratovalni tlak                          | 1 ... 10 bar   |
| Način delovanja                           | dvosmerni  |
| Delovni medij                             | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]                            |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije) |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK      | 4  |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 80 °C  |
| Teoretična sila pri 6 bar, povratni gib   | 104 N  |
| Teoretična sila pri 6 bar, delovni gib    | 121 N  |
| Pnevmatični priključek                    | UNF5-44  |
| Informacije o materialu pokrova           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu tesnil            | TPE-U(PU)  |
| Informacije o materialu ohišja            | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |
| Informacije o materialu batnice           | visokolegirano jeklo, nerjavno                                     |